

**SAK-Reihe, Zubehör  
QVS 2 SAKT1+2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm<sup>2</sup> bis 300 mm<sup>2</sup> bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">0307300000</a>
Typ	QVS 2 SAKT1+2
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, Querverbinder, Polzahl: 2
GTIN (EAN)	4008190036140
VPE	20 Stück

## Datenblatt

### SAK-Reihe, Zubehör QVS 2 SAKT1+2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	23,7 mm	Breite	15,4 mm
Höhe	2,5 mm	Nettogewicht	0,95 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	0 V
--------------------	-----

### weitere technische Daten

Ausführung	Querverbinder	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

### Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	beige
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000489	ETIM 3.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.0	27-14-11-40
eClass 7.0	27-14-11-40		