

**SAK-Reihe, Zubehör
Q 4 AKZ4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bei dieser Querverbindung sind Querverbindungsglasche, Querverbindungshülse und Befestigungsschraube unverlierbar vormontiert.
Alle Einzelteile sind auf Anfrage auch separat verfügbar.
Die so vormontierten Querverbinder werden bei der Montage nur noch in den Querverbindungskanal in der Klemmenmitte eingelegt und festgeschraubt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	033660000
Typ	Q 4 AKZ4
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsglasche, Polzahl: 4
GTIN (EAN)	4008190096656
VPE	50 Stück

**SAK-Reihe, Zubehör
Q 4 AKZ4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	4 mm	Breite	23,3 mm
Höhe	9,9 mm	Nettogewicht	3,06 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	0 V	Nennstrom	24 A
--------------------	-----	-----------	------

weitere technische Daten

Ausführung	für Querverbindungsflasche	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Cu Zn	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000489	ETIM 3.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.0	27-14-11-40
eClass 7.0	27-14-11-40		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Bemessungsstrom 32 A für alle Querverbindungen bei Einsatz in DK 4/DK4Q und QV - Ausführungen.
Hinweistext Zubehoer	Q2-Q10 AKZ 4, Verwendung auch für alle DK 4/DK4Q und DK4QV Ausführungen

Zulassungen

Zulassungen