

**SAK-Reihe, Zubehör  
Q 3 AKZ1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Bei dieser Querverbindung sind Querverbindungsglasche, Querverbindungshülse und Befestigungsschraube unverlierbar vormontiert.  
Alle Einzelteile sind auf Anfrage auch separat verfügbar.  
Die so vormontierten Querverbinder werden bei der Montage nur noch in den Querverbindungskanal in der Klemmenmitte eingelegt und festgeschraubt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">0368300000</a>
Typ	Q 3 AKZ1.5
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsglasche, Polzahl: 3
GTIN (EAN)	4008190074913
VPE	50 Stück

**SAK-Reihe, Zubehör  
Q 3 AKZ1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	4 mm	Breite	14,2 mm
Höhe	11 mm	Nettogewicht	2,5 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

**Bemessungsdaten**

Bemessungsspannung	0 V	Nennstrom	24 A
--------------------	-----	-----------	------

**weitere technische Daten**

Ausführung	für Querverbindungslasche	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Cu Zn	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000489	ETIM 3.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.0	27-14-11-40
eClass 7.0	27-14-11-40		

**Produkthinweise**

Hinweistext Technische Daten	24 A bei max. Leiteranschluss 2,5 mm <sup>2</sup>
Produktbeschreibung	Querverbindung für AKZ 1,5 und AKZ 2,5

**Zulassungen**

Zulassungen

**Downloads**

DXF	<a href="#">04444_Q_3_AKZ1.5_DXF.dxf</a>
STEP	<a href="#">0368300000_04444_Q_3_AKZ1.5_STP.stp</a>