

**SAK-Reihe, Zubehör  
STB 35 IH/RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Trenn-Reihenklempen SAKR sind bereits mit vormontierten Steckbuchsen erhältlich (siehe Trenn-Reihenklempen). Die Steckbuchsen sind mit einem Schlitz für die Schraubendreherbetätigung ausgestattet. Hierfür bietet Weidmüller spezielle Schraubendreher mit Zapfen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">0388800000</a>      |
| Typ        | STB 35 IH/RT                    |
| Ausführung | SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse |
| GTIN (EAN) | 4008190177485                   |
| VPE        | 50 Stück                        |

**SAK-Reihe, Zubehör  
STB 35 IH/RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|      |         |              |        |
|------|---------|--------------|--------|
| Höhe | 37,5 mm | Nettogewicht | 2,38 g |
|------|---------|--------------|--------|

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             |        | Lagertemperatur                |        |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |

**weitere technische Daten**

|            |                  |                               |      |
|------------|------------------|-------------------------------|------|
| Ausführung | für Tragschienen | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
|------------|------------------|-------------------------------|------|

**Systemkennwerte**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Produktfamilie | SAK-Reihe, Zubehör |
|----------------|--------------------|

**Werkstoffdaten**

|                               |       |       |     |
|-------------------------------|-------|-------|-----|
| Werkstoff                     | PA 66 | Farbe | rot |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-2   |       |     |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001134    | ETIM 3.0   | EC001134    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 4.1 | 27-14-11-99 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-45 | eClass 6.0 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.0 | 27-14-92-14 |            |             |

**Produkthinweise**

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweistext Zubehoer | Um Beschädigungen der STB zu vermeiden sind SD-Klingen oder Bits mit Zapfen zu verwenden! |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen

