

**SAK-Reihe, Zubehör  
STB 35 IH/GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die Trenn-Reihenklammern SAKR sind bereits mit vormontierten Steckbuchsen erhältlich (siehe Trenn-Reihenklammern). Die Steckbuchsen sind mit einem Schlitz für die Schraubendreherbetätigung ausgestattet. Hierfür bietet Weidmüller spezielle Schraubendreher mit Zapfen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">0388900000</a>
Typ	STB 35 IH/GN
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse
GTIN (EAN)	4008190010409
VPE	50 Stück

**Datenblatt**

**SAK-Reihe, Zubehör  
STB 35 IH/GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	37,5 mm	Nettogewicht	2,36 g
------	---------	--------------	--------

**Temperaturen**

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

**weitere technische Daten**

Ausführung	für Tragschienen	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
------------	------------------	-------------------------------	------

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 66	Farbe	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC001134	ETIM 3.0	EC001134
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-45	eClass 6.0	27-14-92-14
eClass 7.0	27-14-92-14		

**Produkthinweise**

Hinweistext Zubehoer	Um Beschädigungen der STB zu vermeiden sind SD-Klingen oder Bits mit Zapfen zu verwenden!
----------------------	---

**Zulassungen**

Zulassungen

