

Zubehör SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 0401460000 |
| Typ | SO SH1 |
| Ausführung | Zubehör, Schienenhalter, Polyamid 66, 24.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190188092 |
| VPE | 20 Stück |

Zubehör SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|---------|--------------|---------|
| Länge | 24,5 mm | Breite | 24,5 mm |
| Höhe | 20,6 mm | Nettogewicht | 4,385 g |

Temperaturen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
|--------------------|-----------------|

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | |
|--------------|----------|
| Anschlussart | sonstige |
|--------------|----------|

weitere technische Daten

| | |
|------------|------------------|
| Ausführung | für Tragschienen |
|------------|------------------|

Systemkennwerte

| | | | |
|----------------|---------|--------------|----------|
| Produktfamilie | Zubehör | Anschlussart | sonstige |
| Tragschiene | TS 15 | | |

Werkstoffdaten

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|------|
| Werkstoff | Polyamid 66 | Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000485 | ETIM 3.0 | EC000485 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 5.1 | 27-14-06-04 | eClass 6.0 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.0 | 27-14-92-14 | | |

Zulassungen

Zulassungen