

**Zubehör
G 20/3.15A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	G 20/3.15A/F
Best.-Nr.	0431100000
Ausführung	Aktive Komponenten, Sicherung
GTIN (EAN)	4008190012977
VPE	10 Stück

Zubehör G 20/3.15A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	1,08 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	3,15 A
--------------------	-------	-----------	--------

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	2,2 W	Schmelzintegral	4 A ² s
Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20	Spannungsfall	220 mV
Strom	3,15 A		

Systemkennwerte

Ausführung Sicherungszubehör

Werkstoffdaten

Farbe lichtgrau

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
 Engineering-Daten [WSCAD](#)