Kivonat az online katalógusból

VS-09-A-GC-ST/ST

Rendelési szám: 1689705



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689705

D-SUB falra szerelhető keret, 1-es Shell méret, 9 jelérintkezővel, dugasz, Gender-Changer, árnyékolt, IP67 védettség

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 929053
Csomag	5
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 185 (CAT-2-2013)

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Szín	szürke
Környezeti hõmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Anyagadatok	
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott
Anyag	Műanyag
Tömítés anyaga	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM
	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM
Védettség	IP67

Jellemző villamos paraméterek	
Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési áram	5 A

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Védőfedél		
1887086	VS-09-SD	D-SUB védőfedél, 1-es Shell méret, IP54 védettség, a VS-09-... falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz

Rajzok

Méretrajz



Szerelőkivágás: VS-09-A...



D-SUB falra szerelhető keret

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;