Kivonat az online katalógusból

MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P26THR

Rendelési szám: 1953787

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1953787

Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 9, Raszterméret: 3,5 mm, Színe: fekete, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: SMD/THT/THR, A láb hossza 26 mm. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a http://www.combicon.com címen talál

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 919313
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 219 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	13,3 mm
Magasság	15,2 mm
Raszterméret	3,5 mm
„a“ méret	28 mm

Pólusszám	9
Csapméretek	0,8 x 0,8 mm
Csaptávolság	3,50 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MCDN 1,5/..-G1-THR
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	250 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	8 A
U_N névleges feszültség	160 V
Maximális terhelőáram	8 A (pólusonként)
Szigetelőanyag	LCP
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	150 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	8 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	150 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	8 A

Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0805030	SK 3,5/2,8:SO	Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,81 mm
dugasz/adapter		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



*) ≤ 8-pólusú = 1,3 / > 8-pólusú = 1,4

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;