Kivonat az online katalógusból

VS-BU-KX-50-RG58

Rendelési szám: 1655577



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655577

Koaxiális érintkező, D-SUB kombinációs betétekhez, forrasztócsésze, aljzat, egyenes, RG 58 kábelhez, aranyozott

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 029483
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 325 (PC-2009)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	Forrasztókehely
Csatlakozási keresztmetszet	0,8 mm²
AWG csatlakozási keresztmetszet	18

Vezeték külső átmérője	5,2 mm
Dugaszerő jelérintkezőnként	≤ 7,00 N
Húzóerő jelérintkezőnként	≤ 7 N
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 135 °C

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési áram	2 A
Szigetelési ellenállás	10 TΩ

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Szétszerelő szerszám, koaxiális érintkezőkhöz

Rajzok

Méretrajz



D-SUB koaxiális érintkező, aljzat

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;