


Klemmenmarkierer DEK 5 GW N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0522761034
Typ	DEK 5 GW N
Ausführung	Klemmenmarkierer, Karte, 5 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4008190045746
VPE	500 Stück

**Klemmenmarkierer
DEK 5 GW N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	5 mm	Breite	5 mm
Nettogewicht	0,058 g		

Markierungen

Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Plotterbeschriftbar	Nein	PrintJet	Nein
Raster in mm (P)	5 mm	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000761	ETIM 3.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-11-37	eClass 6.0	27-14-11-37
eClass 7.0	27-14-11-37		

Zulassungen

Zulassungen

