Kivonat az online katalógusból

FFKDSA1/V-6,35

Rendelési szám: 1789621



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1789621

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 12 A, Névleges feszültség: 160 V, Raszterméret: 3,81 mm, Pólusszám: 1, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 90 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 044091
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 147 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	12,7 mm
Szélesség	6,35 mm
Raszterméret	3,81 mm
Pólusszám	1

Csapméretek	0,5 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,3 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	FFKDS(A)/V
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	160 V
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	320 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	12 A
Névleges keresztmetszet	1 mm²
Maximális terhelőáram	6 A (1 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	6 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	6 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	0,34 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,34 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	18
AWG az UL/CUL szerint min.	26
AWG az UL/CUL szerint max.	16

Tanúsítványok

Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;