Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-07P1N8A90DN - 1620165

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Az ábrán a 6 pólusú termékváltozat látható

Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 7, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 3 mm ... 14,5 mm

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356818803

Technical data

Általános

Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Dugasz
Pólusszám	7
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	2 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	20 A

Környezeti feltételek

Védettség	IP67

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	272607xx
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635

Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-07P1N8A90DN - 1620165

classifications

ETIM

ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

accessories

Védőfedél

SF-Z0019 - 1607449



RC-Z2059 - 1604225




RC-Z2469 - 1611797



Drawings


Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-07P1N8A90DN - 1620165

Méretrajz



Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-07P1N8A90DN - 1620165

Sematikus rajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com