

**SAK-Reihe, Zubehör
QB 58/8/9/WI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pole leicht von Hand abbrechbar für Klemmstellen, die nicht gebrückt werden sollen.

Querverbindungsbrücke, blank (wahlweise mit Isolationsprofil als Berührungsschutz).

Raster 6,0 mm und 8,0 mm.

Die Anreihetoleranzen der Klemmen sind zu berücksichtigen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0545300000
Typ	QB 58/8/9/WI
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsbrücke, Polzahl: 58
GTIN (EAN)	4008190125080
VPE	10 Stück

**SAK-Reihe, Zubehör
QB 58/8/9/WI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	458,5 mm	Breite	0,8 mm
Höhe	17,5 mm	Nettogewicht	22,16 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	0 V
--------------------	-----

weitere technische Daten

Ausführung	für Querverbindungslasche	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Farbe	grau
-----------	--------	-------	------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000489	ETIM 3.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.0	27-14-11-40
eClass 7.0	27-14-11-40		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Die Anreihetoleranzen der Klemmen sind zu berücksichtigen. Bei Verwendung mit der QB reduziert sich der Nennquerschnitt auf den nächst kleineren Querschnitt.
------------------------------	---

Zulassungen

Zulassungen



**SAK-Reihe, Zubehör
QB 58/8/9/WI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**QB 58, QB 75, blank**

Pole leicht von Hand abbrechbar für Klemmstellen, die nicht gebrückt werden sollen.
Querverbindungsbrücke, blank (wahlweise mit Isolationsprofil als Berührungsschutz).
Raster 6,0 mm und 8,0 mm.
Die Anreihtoleranzen der Klemmen sind zu berücksichtigen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0546000000	ISPF QB58 SW	Zubehör, Isolationsprofil	4008190116705	10 Stück
0546040000	ISPF QB58 RT	Zubehör, Isolationsprofil	4008190497941	10 Stück
0546080000	ISPF QB58 BL	Zubehör, Isolationsprofil	4008190927035	10 Stück