VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel) VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Produktabbildung

Sárgaréz tömszelence, a zavaró frekvenciák akár 100 dB csillapítással történő árnyékolására. A kábel árnyékolása rugós alátéttel csatlakoztatható.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M40 - MS 1/EMV
Rendelési szám	1909540000
Verzió	VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel), Tömszelencék, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248536467
Menny.	5 Stück

VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel) VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	52 mm	Hossz, inch	2,047 inch
Nettó tömeg	77,2 g		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260		

Általános információk

AF 1. méret	43 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	15 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	10 Nm
Kábel külső átmérője, max.	28 mm	Kábel külső átmérője, min.	19 mm
Köpeny átmérő, max.	28 mm	Köpeny átmérő, min.	17 mm
Külső menet	M 40	Menet hossza	9 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Szorítóbetét	Poliamid	Tömszelencék	metrikus
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Védelmi osztály, GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Zárt anya nyomatéka, max.	10 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	7 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CE
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 12:18:32 CEST

VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel) VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

