SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajz



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.
Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KBC-0.34/1.00
Rendelési szám	1170180000
Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962075
Menny.	50 Stück

SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0,3 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	125 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Szabványok

Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	> 1000
Szigetelés erőssége	> 10^{10} Ω	Vezeték külső átm.	-
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,34 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1 mm²
Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Termékinformáció

Termékinformáció	Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN