

Süllyesztett (UP) tűzhely- és készülékcsatlakozó doboz 2 kimenettel és rugós sorkapcsokkal, polárfehér

MEG1010-9019

EAN-kód: 4042811212148

Fő jellemzők

- **Termékcsalád:** Merten
- **Termék- vagy komponenstípus:** Csatlakozódoboz
- **Színárnyalat:** Polárfehér
- **Színkód:** RAL 9010

További jellemzők

- **Házváltozat:** Fali ház
- **Csatlakozások - kapcsok:** Csavarmentes (rugós) kapcsok
- **Kapocskapacitás:** 5 x 2,5 mm^2
- **Anyag:** Fém/Műanyag
- **Magasság:** 22,6 mm
- **Szélesség:** 112,25 mm
- **Mélység:** 132,85 mm

Szerelés

- **Védettségi fokozat (IP):** IP20

Csomagolási egységek

1. csomagolási egység típusa (VPE1): PCE (Darab)

- **Készülékek száma csomagonként:** 1
- **Csomagolás tömege:** 121 g

- **Magasság VPE1:** 5,1 cm
- **Szélesség VPE1:** 11,2 cm *(az eredeti szövegben elgépelve: "em")*
- **Hosszúság VPE1:** 13,3 cm

2. csomagolási egység típusa (VPE2): BBI

- **Tartalom mennyisége VPE2:** 6
- **Tömeg VPE2:** 825 g
- **Magasság VPE2:** 6,7 cm
- **Szélesség VPE2:** 17,4 cm
- **Hosszúság VPE2:** 37,3 cm

3. csomagolási egység típusa (VPE3): CAR (Karton)

- **Tartalom mennyisége VPE3:** 24
- **Tömeg VPE3:** 3,71 kg
- **Magasság VPE3:** 18,5 cm
- **Szélesség VPE3:** 30 cm
- **Hosszúság VPE3:** 40 cm

Fenntarthatóság

- **Fenntartható termék kínálati státusza:** Green Premium termék
- **REACH-rendelet:** REACH-nyilatkozat
- **EU-RoHS-irányelv:** A megfelelőség túlteljesítése (az EU RoHS-hatókörön kívül) – EU-RoHS-nyilatkozat
- **Higanymentes:** Igen
- **Információk a RoHS-mentességekről:** IGEN
- **RoHS-irányelv Kínára vonatkozóan:** Kínai RoHS-hatókörön kívüli termék. Anyagnyilatkozat tájékoztató jelleggel.
- **Termék környezeti profilja:** Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Szerződéses jótállás

- **Garancia:** 18 hónap

Felelősségkizárás: Ez a dokumentáció nem hivatott helyettesíteni ezen termékek alkalmasságának vagy megbízhatóságának értékelését a felhasználó konkrét alkalmazási területeire vonatkozóan, és nem használható fel ezen célra.

Schneider | 02.03.2022