Ipari Ethernet
IE-FM6Z2LO0005MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FM6Z2LO0005MST0ST0-X
Rendelési szám	1433980050
Verzió	Patchkábel, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH, 5 m
GTIN (EAN)	4050118242928
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:07:17 CEST

Ipari Ethernet
IE-FM6Z2LO0005MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	5 m	Hossz, inch	0,197 inch
Nettó tömeg	88 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...70 °C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60874-10

Száloptika

Csillapítás	≤ 3,0 dB/km 850 nm esetén, ≤0,8 dB/km 1300 nm esetén	Elemi szál típusa	GOF, Multimódusú, OM1
Sávszélesség	≥200 MHz*km 850 nm-nél, ≥600 MHz*km 1300 nm-nél		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	28 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	56 mm
Halogén	Nem		

Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	2.8 * 5.7 mm	Érátmérő	62,5 µm
Kábelek elrendezése	ZIPCORD	Standard megnevezések	I-V(ZN)H
Köpeny anyaga	LSZH	Köpeny színe	narancssárga

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	ST IP 20	Jobb oldali csatlakozó verziója	ST IP 20

Besorolások

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:07:17 CEST

Ipari Ethernet
IE-FM6Z2LO0005MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Részletrajz

