Csavaros kapcsok
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Klippon® Connect csapos technológiával
Csapos sorkapcsaink bizonyított, tartós csatlakozási módszert kínálnak a különösen zord környezetek számára is. Kiterjedt tartozékkínálatuk és minőségi kialakításuk garantálja a magas szintű termelékenységet a tervezés és felszerelés terén – hogy a fenntarthatóan biztonságos működtetésről ne is beszéljünk.

Általános rendelési adatok

Típus	WFF 35 NFF
Rendelési szám	1049220000
Verzió	Csavaros kapcsok, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 35 mm², Csavaros csapos csatlakozás, Közvetlen rögzítés, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255164
Menny.	5 Stück

Csavaros kapcsok
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Magasság	107 mm	Magasság (coll)	4,213 inch
Mélység	51 mm	Mélység (coll)	2,008 inch
Nettó tömeg	101,1 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Tightening torque (clamping screw for copper conductors)	5.8...7 Nm	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem	Sín	TS 35

Csapcsatlakozás

Kábelsaru, DIN 46234	2,5...50 mm²	Meghúzási nyomaték, max.	7 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	5,8 Nm	Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max.	50 mm²
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min.	2,5 mm²		

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	zárt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, TS 35

Méretek

TS 35 eltolás	53,5 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	35 mm²	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	125 A	Áram maximum vezetékoknál	125 A
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,26 mΩ		

Csavaros kapcsok
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Csavaros csapos csatlakozás	Csatlakozások száma	2
Kábelsaru, DIN 46234	2,5...50 mm²	Meghúzási nyomaték, max.	7 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	5,8 Nm	Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max.	50 mm²
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min.	2,5 mm²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	50 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	2,5 mm²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks

Safety note

Safety notice	Safety Information