Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 3030 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Abbildung ähnlich

Integrál, bővít és testre szab:
Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB ház sorozat konzisztens szerkezetű tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Rögzítőlemezek
Szerelőlapok, lyukmintákkal vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

Általános rendelési adatok

Típus	KTB MOPL 3030 S2N H
Rendelési szám	1257670000
Verzió	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: 251 mm, Szélesség: 245 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4050118049312
Menny.	1 Stück

Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 3030 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	245 mm	Szélesség (coll)	9,646 inch
Magasság	251 mm	Magasság (coll)	9,882 inch
Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Nettó tömeg	728 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	kezeletlen		

Általános információ

Anyagvastagság	1,5 mm	Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Felületi minőség	kezeletlen		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:32:22 CEST