SAIBC-D-RR-7.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.
A sajtolt csatlakozást nagy funkcionális megbízhatóság jellemzi. Ennél a csatlakozástechnikánál a vezeték hozzásajtolódik az érintkezőhöz, majd bekapcsolódik az érintkezőtartóba. A krimpelt vezeték csatlakoztatása rezgésálló és hosszú távon stabil marad.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIBC-D-RR-7.3-C5
Rendelési szám	1380550000
Verzió	Szabadon konfekcionálhat hüvely, M12, Hüvely (mama) , egyenes
GTIN (EAN)	4050118182354
Menny.	1 Stück

SAIBC-D-RR-7.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	48 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,5 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,34 mm²	Dugaszolási ciklusok	≥ 200
Ház fő anyaga	CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	Kábelátmérő, max.	7,3 mm
Kábelátmérő, min.	7,3 mm	Kódolás	D
Névleges feszültség	50 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Tömszelencék	M 12	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Igen	Érintkező felület	Aranyozott

Általános információk

Ház fő anyaga	CuZn	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 200

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	50 V

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:50:08 CEST

SAIBC-D-RR-7.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
User Documentation	Manual

SAIBC-D-RR-7.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Póluskiosztás

