
Csatlakozóelemek
H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H35,0/32 S BE
Rendelési szám	1418340000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 21 mm, 18 mm, bézs
GTIN (EAN)	4050118221725
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

Csatlakozóelemek
H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Nettó tömeg	1 450 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	21 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	12,7 mm	L1, mm	32 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2	Vezeték-keresztmetszet	35 mm²
Érintkező felület hossza (L2)	18 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	8,3 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN

Csatlakozóelemek
H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

