
Cabtite (cable entry system)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE FRL 4-1 BK
Rendelési szám	2584260000
Verzió	Reteszelő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 11.3 mm, Szélesség: 68.8 mm, Mélység: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616200
Menny.	10 Stück

Cabtite (cable entry system)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	80 mm	Hossz, inch	3,15 inch
Szélesség	68,8 mm	Szélesség (coll)	2,709 inch
Magasság	11,3 mm	Magasság (coll)	0,445 inch
Legalacsonyabb változat magassága	11,3 mm	Mélység	11,3 mm
Mélység (coll)	0,445 inch	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Rögzítési méret - magasság	58 mm	Nettó tömeg	22,88 g
Átmérő	5,5 mm		

General information

Meghúzási nyomaték	3 Nm	Opening width	40 mm
Opening length	39,8 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Halogén	Nem	Szilikon	Nem
Anyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

User Documentation	Cabtite Installation Instructions