SAIL-M12GM12W-K-3.0P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12GM12W-K-3.0P
Rendelési szám	2455270300
Verzió	Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 5 (4 + PE), 3 m, csap, egyenes - aljzat, 90°, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118470338
Menny.	1 Stück

SAIL-M12GM12W-K-3.0P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	200 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	5 (4 + PE)	Érkeresztmetszet	1,5 mm²
Outside diameter	8 ± 0.2 mm	Kábelhossz	3 m
árnyékolt	Nem	Szigetelés	PP
Színkód gyűrű	Zöld / sárga, black (1), black (2), black (3), black (4)	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete	Halogén	Nem
Temperature range, moving	-30...80 °C	Temperature range, stationary	-40...80 °C
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20939 (80 °C / 600 V)	A következő kábeltartókhoz:	Igen
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Gyorsulás	5 m/s²	Sebesség	5 m/s
Hajlítási ciklusok	10 millió	Hegesztésnek ellenálló	Nem
Hibrid kábel	Nem	Keresztkötéses irradiáció	Nem
Konfigurálható kábelhossz	Nem		

Általános műszaki adatok

Változat	csap, egyenes - aljzat, 90°	Csatlakozási menet	M12 / M12
Ház fő anyaga	PUR	Kódolás	K
Védelmi osztály	IP65, IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott
LED	Nem	Névleges feszültség	600 V
Névleges áram	16 A	Szigetelés erőssége	10^8 Ω
Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C	Dugaszolási ciklusok	≤ 100
Szennyezés súlyossága	3	áthidalt	Nem

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-111	Tanúsítvány száma (cULus)	E257571

Besorolások

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-27-92-18
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us LISTED
ROHS	Megfelel

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 15:14:13 CEST

SAIL-M12GM12W-K-3.0P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

SAIL-M12GM12W-K-3.0P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz




Méretrajz




Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



Az ideális szerszám: Screwty ® nyomaték funkcióval

