SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetékként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-VSCD-5.0Q
Rendelési szám	1935980500
Verzió	, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, CD
GTIN (EAN)	4032248606313
Menny.	1 Stück

SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	165 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,75 mm²
Kábelhossz	5 m		

Általános műszaki adatok

Változat	Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó	Kódolás	C építési forma DIN (8 mm)
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	LED	Igen
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	4 A
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Varisztor

Besorolások

ETIM 6.0	EC001855	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	WSCAD

SAIL-VSCD-5.0Q


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

