SAIS-4/7-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIS-4/7-1.5
Rendelési szám	1353820000
Verzió	Szabadon konfekcionálható csatlakozó, tű, egyenes
GTIN (EAN)	4050118156607
Menny.	1 Stück

SAIS-4/7-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	23 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	1,5 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm²	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	PA	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C
Kábelátmérő, max.	6 mm	Kábelátmérő, min.	4 mm
Kódolás	A	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	8 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10^8 Ω	Tömszelencék	PG 7
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
User Documentation	Manual