SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIB-WDF-4-M20
Rendelési szám	1383050000
Verzió	Panel feed-through, Pólusszám: 4, Kódolás: A, M12, 250 V
GTIN (EAN)	4050118185416
Menny.	1 Stück

SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	29,16 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási menet	M12
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C	Kódolás	A
Névleges feszültség	250 V	Névleges feszültség (szöveg)	250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú), 60 V (8-pole) / 30 V (12-pole)
Névleges áram	8 A	Névleges áram	8 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10^8 Ω	Tömszelencék	M 20
Vezeték külső átm.	-	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm²	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 16:10:29 CEST

SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Póluskiosztás

