

**SwitchMark  
SM 22/22 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Typ                 | SM 22/22 K MC NE GR                           |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1014650000</a>                    |
| Ausführung          | SwitchMark, Gerätemarkierer, 22 x 22 mm, grau |
| GTIN (EAN)          | 4032248723331                                 |
| VPE                 | 80 Stück                                      |
| kompatibler Drucker | <a href="#">1324380000</a>                    |

**SwitchMark  
SM 22/22 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 22 mm   | Breite (inch) | 0,866 inch |
| Höhe         | 22 mm   | Höhe (inch)   | 0,866 inch |
| Tiefe        | 1 mm    | Tiefe (inch)  | 0,039 inch |
| Nettogewicht | 1,625 g |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                                |                        |                                    |              |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| Ausführung                     | selbstklebend          | Breite                             | 22 mm        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                    | Einsatztemperaturbereich           | -40...100 °C |
| Farbe                          | grau                   | Halogene                           | Nein         |
| Kleber                         | Klebeband doppelseitig | Materialfarbe nach Widerstandskode | 8            |
| Werkstoff                      | Polyamid 66            |                                    |              |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### SwitchMark SM 22/22 K MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

