SAIL-VSB-M12G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetékként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-VSB-M12G-0.15U
Rendelési szám	9457680015
Verzió	Szelepcsatlakozó
GTIN (EAN)	4050118459500
Menny.	1 Stück

SAIL-VSB-M12G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	39,2 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,5 mm²
Outside diameter	4.6 ± 0.2 mm	Kábelhossz	0,15 m
árnyékolt	Nem	Szigetelés	PP
Színkód gyűrű	Barna, Kék, Zöld / sárga	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete	Halogén	Nem
Temperature range, moving	-25...80 °C	Temperature range, stationary	-50...80 °C
A következő kábeltartókhoz:	Igen	Csavarási ellenállás	0 °/m
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Gyorsulás	5 m/s²	Sebesség	200 m/min
Hajlítási ciklusok	2 millió	Hegesztésnek ellenálló	Nem

Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	ónozott
LED	Igen	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Zener-dióda		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-12	eClass 9.1	27-06-03-11

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSB-M12G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



24V AC/DC _4A