

**Zubehör (allgemein)
SCT-C 4.6/520**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelbinder zeichnen eine größtmögliche Bündelungskraft sowie eine lange Lebensdauer aus. Stahlkabelbinder bieten außerdem eine dauerhaft haltbare Befestigungsmöglichkeit bei extremer Materialbeanspruchung, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Vollbeschichtete Edelstahl Kabelbinder
- Sichere Kugelverschlusstechnik für schnelle und einfache Installation
- Kann per Hand oder einem Werkzeug befestigt werden
- Diese Kabelbinder werden für spezielle Applikationen, wie den Einsatz bei Salzsprühnebel, extremen Temperaturen oder bei Korrosionsgefahr empfohlen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1015280000
Typ	SCT-C 4.6/520
Ausführung	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 520 x 4.6 mm, Edelstahl,
GTIN (EAN)	4032248724253
VPE	100 Stück

Datenblatt

**Zubehör (allgemein)
SCT-C 4.6/520**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	520 mm	Breite	4,6 mm
Nettogewicht	5,63 g		

Installationsmaterial

Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Werkstoff	Edelstahl
--------------------------------	--------	-----------	-----------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000046	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-07-02	eClass 7.0	27-14-07-02

Produkthinweise

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollbeschichtete Edelstahl Kabelbinder • Sichere Kugelschloss-Technik für schnelle und einfache Installation • Kann per Hand oder einem Werkzeug befestigt werden • Diese Kabelbinder werden für spezielle Applikationen wie den Einsatz bei Salzsprühnebel, extremen Temperaturen oder bei Korrosionsgefahr empfohlen
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

Zubehör (allgemein)
SCT-C 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

