Csavaros kapcsok
WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Klippon® Connect csapos technológiával
Csapos sorkapcsaink bizonyított, tartós csatlakozási módszert kínálnak a különösen zord környezetek számára is. Kiterjedt tartozékkínálatuk és minőségi kialakításuk garantálja a magas szintű termelékenységet a tervezés és felszerelés terén – hogy a fenntarthatóan biztonságos működtetésről ne is beszéljünk.

Általános rendelési adatok

Típus	WFF 70 NFF
Rendelési szám	1049230000
Verzió	Csavaros kapcsok, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 70 mm², Csavaros csapos csatlakozás, Közvetlen rögzítés, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255171
Menny.	5 Stück

Csavaros kapcsok
WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Magasság	132 mm	Magasság (coll)	5,197 inch
Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2,402 inch
Nettó tömeg	191,1 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Tightening torque (clamping screw for copper conductors)	15...18 Nm	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem	Sín	TS 35

Csapcsatlakozás

Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz	M 8	Kábelsaru, DIN 46234	2,5...95 mm²
Meghúzási nyomaték, max.	18 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	15 Nm
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max.	95 mm²	Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min.	2,5 mm²

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	zárt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, TS 35

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	70 mm²	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	192 A	Áram maximum vezetékoknál	192 A
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,17 mΩ		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz	M 8	Csatlakozás típusa	Csavaros csapos csatlakozás
Csatlakozások száma	2	Kábelsaru, DIN 46234	2,5...95 mm²
Meghúzási nyomaték, max.	18 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	15 Nm
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max.	95 mm²	Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min.	2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	95 mm²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	2,5 mm²

Csavaros kapcsok
WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks