

**Verschraubungen  
SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67,68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">0930640006</a>
Typ	SKMU M50 MS SC
Ausführung	Verschraubungen, Gegenmutter, Messing, M 50 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248976102
VPE	5 Stück

**Verschraubungen  
SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 41 g

**Breite**

Stärke 5 mm

**Allgemeine Angaben**

Farbcode	sonstige	Gewinde (außen)	M 50 x 1,5
Gewindelänge	5 mm	Schlüsselweite 1	65 mm
Stärke	5 mm	Werkstoff	Messing

**Klassifikationen**

eClass 6.0	27-14-91-09	eClass 7.0	27-14-92-01
------------	-------------	------------	-------------

**Datenblatt**

**Verschraubungen  
SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

