SwitchMark
SM 42/42-30 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az SM egy MultiCard - jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajta található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet PRO, MCP Plus plotterrel, az MCP Basic vagy MC-Mobilo jelölőrendszerrel testre szabott címkék készíthetők.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 42/42-30 K MC NE WS
Rendelési szám	1323530000
Verzió	SwitchMark, Készülékjelölők, 42 x 42 mm, forgó kapcsolókhoz, T0 típus, fehér
GTIN (EAN)	4050118126693
Menny.	20 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 17:51:09 CEST

SwitchMark
SM 42/42-30 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	3,475 g	Átmérő	30 mm

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	forgó kapcsolókhoz, T0 típus	Anyag	Poliamid 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	Halogén	Nem
Szélesség	42 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…100 °C		

Készülékjelölők

Átmérő	30 mm

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

SwitchMark
SM 42/42-30 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

