SlimFix X
SFX 30/60 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- V0 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 30/60 MC NE OR
Rendelési szám	1490710000
Verzió	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118300253
Menny.	30 Stück
Helyettesítő termék	1083260000
kompatibilis nyomtató	1324380000

SlimFix X
SFX 30/60 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	4,5 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Címkemező mérete	45 x 30 mm
Halogén	Nem	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	30 mm
Szín	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Felerősítés kábelkötőkkel	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm²

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

SlimFix X
SFX 30/60 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

