SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M8/M12 and M12/M8 adapters serve for quick implementation of the plug size.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-ADAPT-M12/M8 3P
Rendelési szám	1990550000
Verzió	Y-csatlakozó, M12 / M8
GTIN (EAN)	4050118376395
Menny.	1 Stück

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	13 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 tüske	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat
Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12 / M8	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kódolás	M12 = A, M8 = nincs	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz

