SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD
Rendelési szám	2530760000
Verzió	Tápcsatlakozó, M12 socket
GTIN (EAN)	4050118540581
Menny.	1 Stück

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	49 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	500
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C
Kábelátmérő, max.	13,5 mm	Kábelátmérő, min.	5,8 mm
Kódolás	L	Névleges feszültség	63 V
Névleges áram	12 A	Pólusszám	5
Szennyezés súlyossága	3	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Árnyékolás csatlakozás	Igen		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

