kábelsaru, záróelem
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M6/-10
Rendelési szám	1497880000
Verzió	kábelsaru, záróelem,10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307283
Menny.	100 Stück

kábelsaru, záróelem
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Tömeg	0,37 g	Nettó tömeg	3,821 g

Műszaki adatok

Változat	DIN series 46235, standard

Csatlakozások

Azonosító szám, Cu	6 K	Csatlakozás hossz (l)	27 mm
Furat	M 6	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	6,4 mm
Peremes aljzat szélesség (b)	10 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	4,4 mm	Tengely külső átmérője (d3)	6 mm
Tengelyhossz (a)	10 mm	Vezeték-keresztmetszet	10 mm²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

kábelsaru, záróelem
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

