SAUTER **HBA 100-0**

Misuratore di durezza Shore maneggevole analogico con lancetta di blocco quota

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro analogico Shore
Famiglia di prodotti	HB

Sistema di misura

Divisione durezza [d] (Shore)	1
Campo di misura Shore	100
Oggetto di prova spessore [Min]	6 mm
Scale di durezza	Shore A
Unità di misura	HA
Tolleranza (% da [Max])	3%
Forza di prova misurazione della durezza	10 N
Sonda di misura diametro	18 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	115×60×25 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	115×60×25 mm
Materiale alloggiamento	metallo
Scala - Tipo di display	Analogico

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	147×98×54 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,46 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761140172
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD