KERN **FFN 3K0.5IPN**

Bilancia da tavolo molto versatile, protetta in acciaio inox e tipo di protezione IP65



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da tavolo protetta IP
Famiglia di prodotti	FFN

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	3 kg
Divisione [d]	0,0005 kg
Riproducibilità	0,0005 kg
Linearitá	± 0,001 kg
Risoluzione	6.000
Range di tara	3 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (M3)
Possibili punti di regolazione	1,5 kg; 3 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0025 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display barrette	5
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	243×300×127 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	243×300×127 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	233×193 mm
Dimensioni superficie di pesata	233×193 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile, plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off 5 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	3

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb

KERN **FFN 3K0.5IPN**

Bilancia da tavolo molto versatile, protetta in acciaio inox e tipo di protezione IP65

Batteria	nessuna batteria
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Batteria – Peso singolo	680 g
Accumulatore	WTB-A01N
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	310×402×205 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso lordo ca.	4,6 kg
Peso di spedizione	5,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761134089
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

