

Industrial Ethernet IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. LC-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1062620000
Typ	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
Ausführung	Flansch LWL, IP 67, Variante 14 Zentralverschraubung, LC Duplex-Kupplung, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248813339
VPE	10 Stück

**Industrial Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 52,51 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
 Verlegetemperatur

Allgemeine Daten

Anschluss 1	LC Duplex	Anschluss 2	LC Duplex
Artikelbeschreibung	Variante 14 Zentralverschraubung, LC Duplex-Kupplung	Einfügungsdämpfung	< 0,2 dB
Farbe	sonstige	Fasertyp	Singlemode
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	500		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14,
IEC 61754-20

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001121	ETIM 3.0	EC001121
eClass 4.1	27-26-12-03	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.0	27-25-05-04	eClass 7.0	27-25-05-04

Zulassungen

Zulassungen




Industrial Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt



**Industrial Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1058310000	IE-BP-V14P	Flanschgehäuse- Schutzkappe	4032248799404	10 Stück