
Dati di base

FRONT 4-H-6,35

Codice articolo: 1703050



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1703050

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 32 A, Tensione nominale: 320 V, Passo: 6,35 mm, N. poli: 1, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: verde, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Dati commerciali	
EAN	4 017918 023072
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	7,93 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 331 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.03.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	26 mm
Altezza	33 mm
Passo	6,35 mm
N. poli	1
Dimensioni dei codoli	1 x 0,8 mm

Diametro foro	1,3 mm
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	FRONT 4-H
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	320 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	32 A
Sezione nominale	4 mm²
Corrente di carico massima	32 A (con una sezione conduttore di 6 mm²)
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Calibro a tampone	A3
Lunghezza di spelatura	14 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	30 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	30 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1 mm²
AWG secondo UL/CUL min	24
AWG secondo UL/CUL max	10

Omologazioni

Omologazioni CSA, cULus Recognized, GOST, GL, RS

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
1703076	D-FRONT 4-6,35	Piastra terminale, indispensabile all'estremità di una fila di morsetti, larghezza 1,5 mm, colore: verde

Siglatura

1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
0805111	SK 6,2/3,8:SO	Schede di siglatura, bianco, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 6,2 mm
0805425	SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Bezeichnungsstift, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 6,2 mm

Utensili

1205053	SZS 0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione

Montaggio


1703076	D-FRONT 4-6,35	Piastra terminale, indispensabile all'estremità di una fila di morsetti, larghezza 1,5 mm, colore: verde

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Diagramma



Tipo: FRONT 4-H-6,35
Controllo in conformità alla norma DIN EN 60512-5-2:2003-01
Fattore di riduzione = 1
N. poli: 5

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.