# HDC - Custodie
# HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



IP65 RoHS COMPLIANT

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | HDC 64D TOBU 1M40G |
| Nr.Cat. | 1045560000 |
| Versione | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65, Entrata cavo in alto, Calotta, Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4032248780532 |
| CPZ | 1 Pezzo |

# HDC - Custodie
# HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 59 mm | Larghezza (pollici) | 2,323 inch |
| Posizione verticale | 61 mm | Altezza (pollici) | 2,402 inch |
| Peso netto | 310 g | | |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Custodie EMC | No | Grado di protezione | IP65 |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie | Verniciatura a polvere | | |

### Dimensioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| Altezza Custodia B | 76 mm | Entrata cavo | con filetto |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 120 mm |

### Esecuzione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adatti per ModuPlug® | Sì | Dimensione entrate cavi | M 40 |
| Entrata cavo | con filetto | Esecuzione custodia | Entrata cavo in alto, Calotta |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Filettatura (interna) | M 40 |
| Forma | alto | Grandezza | 8 |
| Numero entrate cavo in alto | 1 | Numero entrate cavo laterali | 0 |
| Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | parte superiore | Tipo | Spina |
| Versione con gancio | gancio trasversale | | |

### Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie |
| Tipo | Spina | Entrata cavo | con filetto |

### General data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensione entrate cavi | M 40 | Grandezza | 8 |
| Grado di protezione | IP65 | | |

### Material

| | |
|---|---|
| Colori | grigio |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

# HDC - Custodie
# HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 3 HDC 17/18 EN |

# HDC - Custodie
# HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

