# SAI Passive
# SAI-4-S 3P M8 L OL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La nuova linea M8 sottile offerta da Weidmüller. Questa famiglia di prodotto si distingue per la possibilità di siglare ogni punto d'innesto. Persino il ripartitore a 4 canali con M12 a 8 poli presenta in tutti i punti d'innesto M8 un cartellino sufficientemente grande. Inoltre questo ripartitore è più corto di molti tipi M8 normalmente in commercio.

- Ripartitore M8 sottile, corto e piatto.
- La famiglia è fornita con da 4 a 12 punti d'innesto M8 a 3 e 4 poli.
- Sono possibili equipaggiamenti misti degli M8 secondo i desideri del cliente.
- La linea M8 è dotata di fori trasversali.

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | SAI-4-S 3P M8 L OL |
| Nr.Cat. | 1051760000 |
| Versione | SAI Passive, Interfacce passive per sensori e attuatori, M8, con uscita M12, 8 poli, codificato A, No |
| GTIN (EAN) | 4032248790302 |
| CPZ | 1 Pezzo |

# SAI Passive
# SAI-4-S 3P M8 L OL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Peso netto | 64 g |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | - |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Uscita ripartitore | con uscita M12, 8 poli, codificato A |

### Dati del materiale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiale dei contatti | CuZn | Superficie dei contatti | dorata |

### Dati elettrici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacità di corrente max. per slot | 2 A | Resistenza contro l'isolamento | $10^9$ Ω |

### Dati tecnici del cavo

| | |
|---|---|
| Numero di poli | 3 |

### Dati tecnici generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione | IP68 | Numero di poli | 3 |
| Numero prese di contatto | 4 | Filettatura del collegamento | M8 |
| LED | No | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002585 | ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 | eClass 6.2 | 27-06-91-90 |
| eClass 7.1 | 27-06-91-90 | eClass 8.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-08 | eClass 9.1 | 27-44-01-08 |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | EAC |
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |

# SAI Passive
# SAI-4-S 3P M8 L OL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

### Disegno quotato




| L | R | B | A |
|---|---|---|---|
| 57,2 | 39 | 80 | 87 |
| 83,2 | 66 | 106 | 113 |

### Schema elettrico

