HDC - Custodie
HDC IP68 16B TSS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 16B TSS 1M40
Nr.Cat.	1082810000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP68, IP69K, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 40
GTIN (EAN)	4032248846085
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC IP68 16B TSS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Posizione verticale	110,5 mm	Altezza (pollici)	4,35 inch
Peso netto	588 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-50 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	DIBP 84-69-5

Dati generali

Coppia di serraggio	6,5 Nm	Custodie EMC	Sì
Grado di protezione	IP68, IP69K	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	164 mm	Entrata cavo	con filetto
Lunghezza, custodie	110,5 mm		

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	Coppia di serraggio	6,5 Nm
Dimensione entrate cavi	M 40	Entrata cavo	con filetto
Esecuzione custodia	Custodia connettore	Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Filettatura (interna)	M 40	Forma	Standard
Grandezza	6	Numero entrate cavo in alto	0
Numero entrate cavo laterali	1	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore
Tipo	Spina	Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Spina	Entrata cavo	con filetto

General data

Dimensione entrate cavi	M 40	Grandezza	6
Grado di protezione	IP68, IP69K		

Material

Colori	Nero

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-05-15	eClass 8.1	27-44-05-15
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Data di creazione 30 luglio 2019 8.09.46 CEST

HDC - Custodie
HDC IP68 16B TSS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

HDC - Custodie
HDC IP68 16B TSS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

