

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



HDC Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in  
Metall inkl RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1077300000</a>
Typ	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Ausführung	Stecker RJ45 werkzeuglos
GTIN (EAN)	4032248834914
VPE	10 Stück

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 79 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C      Lagertemperatur  
Verlegetemperatur

**Allgemeine Daten**

Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	MICE-Klassifikation C	C <sub>1</sub>
MICE-Klassifikation E	E <sub>3</sub>	MICE-Klassifikation I	I <sub>3</sub>
MICE-Klassifikation M	M <sub>3</sub>	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	750		

**Normen**

Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918 Entwurf 02.2007, EN50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen	PROFINET Installationsanleitung
Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-5 1		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000437	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		


**Zulassungen**

Zulassungen



**Industrial Ethernet  
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung**

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.  
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1968920000</a>	IE-PP-V05M	Flanschgehäuse- Schutzkappe	4032248692668	10 Stück