

**ClipCard
CC 30/60 04MM MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

ClipCard O4mm MC sind Gerätemarkierer im MultiCard Format. Diese speziellen Varianten können durch die 4,2 mm großen Bohrungen auf beiden Seiten problemlos mittels Schrauben und Nieten befestigt werden.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CC 30/60 04MM MC NE GR
Best.-Nr.	1083170000
Ausführung	ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, Mit Loch, grau
GTIN (EAN)	4032248846788
VPE	30 Stück
kompatibler Drucker	1324380000

ClipCard CC 30/60 04MM MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Tiefe	1,2 mm	Tiefe (inch)	0,047 inch
Nettogewicht	4,633 g		

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller	Mit Loch	Breite	60 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich	-40... 100 °C
Farbe	grau	Halogene	Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode	8	Werkstoff	Polyamid 66
empfohlene Industrien	Maschinenbau		

Gerätemarkierer

Bohrlochdurchmesser	4,2 mm	Feuchtigkeit	≤ 60 %
---------------------	--------	--------------	--------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

ClipCard CC 30/60 04MM MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

