

**Leitermarkierer
SFX 30/60 MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SlimFix X sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das **SF-Tool** erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1083250000
Typ	SFX 30/60 MC NE GR
Ausführung	Leitermarkierer, MultiCard, 60 x 30 mm, Polyamid 66, Farbe: grau
GTIN (EAN)	4032248847389
VPE	30 Stück

**Leitermarkierer
SFX 30/60 MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	60 mm	Breite	30 mm
Höhe	1,2 mm	Nettogewicht	4,6 g

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	grau	Halogene	Nein
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser	7 - 317 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	8	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Schriftfeldgröße	30 x 45 mm	Speed-Marking-Laser	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	UNSPSC	39-12-14-00
eClass 6.0	27-14-91-29	eClass 7.0	27-14-91-29

Zulassungen

Zulassungen