

**Gerätemarkierer
CC 15/45 K MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der **CC 15/45 MC** ist optimal für die 45 mm breiten Hilfsschütze und Motorschutzschalter konzipiert und ermöglicht eine saubere großflächige Kennzeichnung im Schaltschrank. Montierbar entweder als selbstklebende Variante oder mittels Schildschiene CC-Rail 1000.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1111250000
Typ	CC 15/45 K MC NE WS
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, 15 x 45 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248888788
VPE	40 Stück

**Gerätemarkierer
CC 15/45 K MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	15 mm	Breite	45 mm
Höhe	1,2 mm	Nettogewicht	2,89 g

Markierungen

Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Kleber	Klebeband doppelseitig
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteraußendurchmesser	
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Silikone	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyamid 66		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	MultiCard Markierer für die Gerätekennzeichnung
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen