SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-GS-L-7/12
Nr.Cat.	1995800000
Versione	Connettore per sensori/attuatori, Custodia vuota
GTIN (EAN)	4032248925667
CPZ	1 Pezzo

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	99 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	125 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Norme

N° certificato (UR)	E344862

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-40...+125 °C	Cicli di inserimento	> 1000
Collegamento schermato	Sì	Diametro del cavo, max.	12 mm
Diametro del cavo, min.	7 mm	Diametro esterno conduttore	7 - 12mm
Diametro esterno del conduttore, max.	12 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Filettatura del collegamento	M23	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67, IP69K	Materiale base della custodia	Lega di rame e zinco, nichelato

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-02

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Cable connector

