# SLICER NO 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

• Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
• Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | SLICER NO 35 |
| Nr.Cat. | 9918100000 |
| Versione | Utensili di sguainatura, Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC |
| GTIN (EAN) | 4032248359318 |
| CPZ | 1 Pezzo |

# SLICER NO 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 150 mm | Larghezza (pollici) | 5,905 inch |
| Posizione verticale | 30 mm | Altezza (pollici) | 1,181 inch |
| Profondità | 48 mm | Profondità (pollici) | 1,89 inch |
| Peso | 106,5 g | Peso netto | 121 g |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Utensili di spellatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diametro del conduttore min. | 27 mm | Diametro del conduttore, max. | 37 mm |
| Tipo di cavo | Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000155 | ETIM 4.0 | EC000155 |
| ETIM 5.0 | EC000155 | ETIM 6.0 | EC002109 |
| UNSPSC | 27-11-15-03 | eClass 5.1 | 21-04-06-02 |
| eClass 6.2 | 21-04-06-02 | eClass 7.1 | 21-04-91-03 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-03 | eClass 9.0 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 | | |

### Approvazioni

Omologazioni